

REPUSEL VETOPEILIT

KÄYTTÖOHJEET

OLE HYVÄ JA LUE KÄYTTÖOHJEET, ENNENKUIN ALOITAT REPUSEL VETOPEILIEN KÄYTÖN

ENNEN ALOITUSTA

- Ennenkuin aloitat REPUSEL vetopeilien käytön, on tarkistettava, sopiiko autosi peileihin mitkään vetopeilit.
- Auton peilin on oltava hyvin kiinni auton ovelta. Jos peili kääntyy helposti, voidaan käyttää DAVIT tai DASTA tukivarsia ongelman ratkaisuun.
- Peilikotelon maalipinnan on oltava riittävän vahva ja sopiva vetopeilin kiinnikkeille (REPUSEL ei ole vastuussa mahdollisista maalivaurioista).
- Jos olet epävarma soveltuvuudesta, käänny jälleenmyyjän puoleen.

Kuinka asennan Repusel vetopeilin?

Repusel vetopeilin asennus on helppoa ja nopeaa...

*Vihje: Varaa ensimmäiseen asennuskertaan enemmän aikaa. Tämä on tärkeää turvallisuussyistä.



1. Pieni vai iso koukku?

Riippuen siitä, kumpi sopii paremmin autosi peileihin valitse pienellä tai suurella koukulla varustettu hihna.



2. Säätö

Laita hihna varren alle. Laita se koukkuihin ja kiristä mahdollisimman tiukkaan auton peilin kotelolle. Laita merkki kahden koukun väliin hihnaan.



3. Varustele hihna

Laita kolme siirrettävää imukuppia ja liukumaton suoja hihnaan oikeinpäin.



4. Kiinnitä auton peiliin

Laita ensin hihnan koukku peilin alareunaan ja sen jälkeen kiinnike peilin yläreunaan. Kun kiinnike on kunnolla paikallaan, kiristä se kiertämällä sormiruuvit tiukalle.

Laita seuraavana varsi kiinnikkeeseen ja kiristä varren sormiruuvilla.

Säädä peili sopivaan asentoon parhaan mahdollisen näkyvyyden saamiseksi.

Seuraavalla kerralla asennus on helpompaa ja nopeampaa.

Toivotamme hyvää matkaa!



KÄYTTÖVIHJEITÄ

- **Lopullisen asennuksen jälkeen:** Ylimääräinen hihna yläkiinnikkeellä voidaan tarvittaessa leikata pois.
- Kiristyskappale asennetaan normaalisti auton peilin yläosaan. Joissain tapauksissa se voidaan laittaa tarvittaessa peilin alapuolelle.
- Tarkista hihnojen kireys säännöllisesti.
- **Käytön jälkeen:** Voit jättää hihnan ja kiinnikkeen paikalleen auton peiliin lyhyille matkoille ilman vaunua.
- Varren sormiruuvi ja varsi peileineen voidaan irrottaa helposti. Suosittelemme varren sormiruuvin irrottamista kokonaan katoamisen ehkäisemiseksi.
- Vetopeilit lyhyillä varsilla: pidempää vartta suositellaan käytettäväksi matkustajan puolella.
- Liuutettavat imukupit: joissain autoissa (yleensä erittäin pyöreät peilikotelot) paras kiinnitys saavutetaan laittamalla ensimmäinen imukuppi aivan ala-asentoon heti koukun jälkeen ja seuraavat muutaman sentin välein.
- Kiristyskappaleen ja hihnan asennus on suositeltavinta mahdollisimman lähelle auton ovea, kuin mahdollista.
- **SÄILYTÄ OHJEET!** Ohjeen yläreunassa on tuotteen sarjanumero. Kun olet yhteydessä asiakaspalveluumme, ilmoita sarjanumero, auton malli ja vuosimalli.

REPUSEL

WWW.REPUSEL.COM

Maahantuoja:

Kaha Oy, PL 117, 01511 Vantaa, Puh 09-615 6800
www.kaha.fi

PEILIEN TUKIVARRET

- DAVIT ja DASTA ehkäisevät tehokkaasti vetopeilien värinän, joka voi aiheutua ajoviimasta, vastaantulevien suurten autojen tuulista jne.
- Ehkäisee tehokkaasti häiritsevää värinää.

DAVIT

Tuote no REP 8600 (yksittäin)

Tehokas imukuppi säädettävällä kiristysnauhalla.
Yleismallinen ratkaisu.



DASTA

Tuote no REP 8790 (yksittäin)

Tuote no REP 8792 (pari)

Tukivarsi tehokkaalla imukupilla.
Käyttö: Vain Repusel Alufor
ja Luxmax -malleihin.



PITKÄ VARSII (44 cm)

Tuote no REP 3040 (yksittäin)

Pitkällä varrella saa hyvän näkyvyyden myös leveämpien
matkailuvaunujen yhteydessä.



REPUSEL

www.repusel.com

VARAOSALISTA:

REPUSEL LUXMAX

Maahantuoja:
Kaha Oy
PL 117
01511 Vantaa
Puh 09-615 6800
www.kaha.fi

Tuote no REP 3010	* Suora varalasi RCS Luxmax -malliin (heijastamaton)	
Tuote no REP 3011	* Kuperä varalasi RCS Luxmax -malliin (heijastamaton)	
Tuote no REP 3014	* Peili suoralla lasilla Luxmax -malliin	
Tuote no REP 3015	* Peili kuperalla lasilla Luxmax -malliin	
Tuote no REP 3016	* Kumirengas Luxmax -malliin	
Tuote no REP 3017	* Liuutettava imukuppi Luxmax -malliin	
Tuote no REP 3018	* Hihna pienellä koukulla	
Tuote no REP 3019	* Hihna suurella koukulla	

VARAOSALISTA

REPUSEL
LUXMAX

Maahantuoja:
Kaha Oy
PL 117
01511 Vantaa
Puh 09-615 6800
www.kaha.fi

Tuote no REP 3020	* Kiristysosa ilman sormiruuveja	
Tuote no REP 3021	* Liukumaton suoja Luxmax -malliin	
Tuote no REP 3022	* Tukilevy Luxmax-malliin	
Tuote no REP 3023	* Peilin varren sormiruuvi (keskiruuvi)	
Tuote no REP 3024	* Sormiruuvi kiinnikkeen kiristämiseen (sivuruuvit)	
Tuote no REP 3025	* Peilin varren kiinnityspala (pari)	
Tuote no REP 3038	* Varsi (lyhyt) Repusel Luxmax -malliin (28 cm), ruostumaton teräs	
Tuote no REP 3039	* Varsi (lyhyt) Repusel Luxmax -malliin (33 cm). Oikealle puolelle	
Tuote no REP 3040	* Varsi (pitkä) Repusel Luxmax -malliin (44 cm), ruostumaton teräs	